

**Garant**
**Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat,  
Sleutelwijdte: 12 mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 622150 12     |
| GTIN          | 4045197721600 |
| Artikelklasse | 61C           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Krachthandvat** met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef **Haptoprene®**-oppervlak.

totale lengte: 310 mm

Meslengte: 190 mm

**Technische beschrijving**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Sleutelwijdte                | 12 mm                         |
| totale lengte                | 310 mm                        |
| Meslengte                    | 190 mm                        |
| Bitsoort                     | 6-kant-dopsleutel             |
| Vormgreep                    | ergonomisch, recht            |
| Materiaal kling              | Speciaal chroom-vanadiumstaal |
| Materiaal handvat            | 2-componenten-Santoprene®     |
| Oppervlak steel              | vernikkeld en verchromd       |
| Steel en handvat losneembaar | nee                           |
| met verlengsteel/-stelen     | nee                           |
| Producttype                  | Dopsleutel                    |

