

Garant
**Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat,
Sleutelwijdte: 10 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	622150 10
GTIN	4045197721587
Artikelklasse	61C

Omschrijving
Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef **Haptoprene®**-oppervlak.

totale lengte: 270 mm

Meslengte: 160 mm

Technische beschrijving

totale lengte	270 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Meslengte	160 mm
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Vormgreep	ergonomisch, recht
Materiaal kling	Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat	2-componenten-Santoprene®
Oppervlak steel	vernikkeld en verchromd
Steel en handvat losneembaar	nee
met verlengsteel/-stelen	nee
Producttype	Dopsleutel

