

Garant**Dopschroevendraaierset met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat,
Aantal sleutels: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622160 12
GTIN	4045197725233
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.

Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622150: Maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Levering:

resp. 1 st. nr. 622150: Maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Technische beschrijving

Aantal sleutels	12
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 4,5 mm	622150 4,5
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 7 mm	622150 7
Roltas voor gereedschap Lengte×breedte 500X320 mm	691520 500X320
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 5 mm	622150 5
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 9 mm	622150 9
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 8 mm	622150 8
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 5,5 mm	622150 5,5
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 13 mm	622150 13
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 11 mm	622150 11
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 12 mm	622150 12
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 6 mm	622150 6
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 10 mm	622150 10
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat Sleutelwijdte 4 mm	622150 4