

RUNPOTEC
HFR KABELREINIGUNGSSPEZIALIST**Kabeltrekveer-glasvezel-PowerRex in kunststof box, Bandlengte: 20m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	814868 20
GTIN	
Artikelklasse	86A

Omschrijving**Uitvoering:**

3 mm dik glasvezelband, **schuifvast** tot 5 kN en toch **zeer flexibel** (tot radius 55 mm); ideaal voor moeilijke kabeltreklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten. Aan beide uiteinden gelijkde eindhulzen met schroefdraad voor bevestiging van flexibele geleidingspunten, trekkousen of trekogen.

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 1 **flexibele geleidingspunt (Runpoglijder)** met speedcompensatie en edelstalen trekoo. 1 Veergeleidingskop Ø 10 mm, 2 trekogen, 1 kabeltrekkous voor kabel Ø 6 – 9 mm, 5 eindhulzen, 3 verbindingshulzen, 1 speciale lijm 3 g, 1 intrekhulp.

Technische beschrijving

Trekvastheid	1,2 kN
Bandlengte	20 m
Producttype	Kabeltrekgereedschap

Accessoires

Power Disk	814770
Kabelglijmiddel	814760