



Viervoudige ringratelsleutel '4 in 1', Type: 10-19



Bestelgegevens

Bestelnummer	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte d_4	19 mm
Maximale ring- \varnothing D2	35 mm
Sleutelwijdte d_2	13 mm
Maximale ring- \varnothing D1	26 mm
Totale lengte L	210 mm
Sleutelwijdte d_1	10 mm
Sleutelwijdte d_3	17 mm
Maximale ringhoogte h_2	20 mm
Maximale ringhoogte h_1	15 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel