

**Garant****Dopsleutelset met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Aantal sleutels: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622160 9
GTIN	4045197725226
Artikelklasse	61C

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Krachthandvat** met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef **Haptoprene**-oppervlak. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering, oppervlak vernikkeld en verchromd.

**Inhoud:**

Resp. 1 dopsleutel nr. 622152: Maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	9
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

**Accessoires**

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 4 mm	622150 4
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 4,5 mm	622150 4,5
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 7 mm	622150 7
Roltas voor gereedschap Lengte×breedte 390X320 mm	691520 390X320
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 5 mm	622150 5
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 5,5 mm	622150 5,5
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 8 mm	622150 8
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 10 mm	622150 10
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 9 mm	622150 9
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 6 mm	622150 6