

Garant**Viltlamellen-polijstborstel Schacht-Ø 6 mm, Type: ZY8050****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552212 ZY8050
GTIN	4045197723000
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormig rond de schacht geplaatst vilt.

Toepassing:

Polijsten met verhoogde flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen.

Opmerking:

Viltlamellen-polijstborstels en viltpolijstborstels moeten in combinatie **met slijp- en polijstpasta's** als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 –10 m/s.

Hardheidsgraad: middel

Kop-Ø: 80 mm

Koplengte L₁: 50 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	50 mm
Kop-Ø	80 mm

Schacht-Ø	6 mm
Hardheidsgraad	middel
Producttype	Polijststift

Accessoires

Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 150	552250 150
Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 280	552250 280
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur BLUE	555740 BLUE
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur DARKPINK	555740 DARKPINK
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur WHITE	555740 WHITE