

Garant**Viltlamellen-polijstborstel Schacht-Ø 6 mm, Type: ZY8050****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552213 ZY8050
--------------	---------------

GTIN	4045197723048
------	---------------

Artikelklasse	51E
---------------	-----

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormig rond de schacht geplaatst vilt.

Toepassing:

Polijsten met verhoogde flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen.

Opmerking:

Viltlamellen-polijstborstels en viltpolijstborstels moeten in combinatie **met slijp- en polijstpasta's** als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 –10 m/s.

Hardheidsgraad: zacht

Kop-Ø: 80 mm

Koplengte: 50 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Kop-Ø	80 mm
-------	-------

Schacht-Ø	6 mm
-----------	------

Koplengte	50 mm
Hardheidsgraad	zacht
Producttype	Polijststift

Accessoires

Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 280	552250 280
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur BLUE	555740 BLUE
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur DARKPINK	555740 DARKPINK
Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 150	552250 150
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur WHITE	555740 WHITE