

Garant GRIDLINE

Achterwand / aflegbord eindelijk, Geschikt voor werkbladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927140 1500
GTIN	4062406107895
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Achterwand resp. aflegbord van plaatstaal, afgekant. Voor montage tussen 2 werkbankpoten. De inbouw als achterwand zorgt voor visuele afscherming en extra stabilisatie. Het aangegeven vlakverdeelde draagvermogen heeft betrekking op de inbouw als aflegbord.

T.b.v.:

Werkbankpoten nr. 927000.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om de volledige diepte van de werkbank als aflegvak te benutten, moet het tweedelige aflegbord worden ingebouwd. Bij de inbouw als aflegbord zonder achterwand moeten bovendien verstevigingsplaten nr. 927122 worden ingebouwd. Bij de inbouw als achterwand zijn geen verstevigingsplaten nodig.
Niet geschikt voor Ready-to-go-werkbanken.

Technische beschrijving

Gewicht	5,1 kg
Belastbaarheid, verdeeld	100 kg
Breedte	1400 mm
Diepte	300 mm
Legbord uitvoering	Multifunktion

Materiaaldikte	1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Aflegbord