

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met lades, 12x20G, Hoogte / aantal lades: 300/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927300 300/2
GTIN	4062406108120
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Gewicht	24,7 kg
Hoogte	300 mm
Diepte	650 mm
Aantal deuren	0
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	150 mm

Breedte	400 mm
Nuttige hoogte voor lades	225 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Nuttige hoogte	225 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal lades	2
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige breedte	350 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades Hoogte 300 mm	927412 300
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10