

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 800/4**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927300 800/4
GTIN	4062406108168
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 125, 200, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	700 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Aantal deuren	0
Gewicht	53,6 kg
Lades nuttige diepte	500 mm

Aantal lades	4
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	300 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Diepte	650 mm
Nuttige breedte	350 mm
Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Breedte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927500 125
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 300 mm	927500 300

lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades Hoogte 800 mm	927412 800
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21