

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 900/6**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Gewicht	69 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Diepte	650 mm

Breedte	400 mm
Aantal lades	6
Nuttige breedte	350 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Hoogte	900 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Aantal deuren	0
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 250 mm	927500 250
------------------------------	------------

lade Fronthoogte lade 125 mm	927500 125
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades Hoogte 900 mm	927412 900
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21