

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G compleet met wegklapbaar hoogteverstelapparaat en bankschroef, Hoogte: 700mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	927320 700
GTIN	4062406108441
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie. Deur afsluitbaar met een **stiftcilinderslot**. Lade niet afsluitbaar.

Met GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967565 maat 120 en bankschroef nr. 967100 maat 120.

Plaatsing:

Deurhoogte mm: 625

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Diepte	650 mm
Hoogte	700 mm
Breedte	400 mm
Gewicht	46,6 kg

Nuttige breedte	280 mm
Nuttige hoogte	670 mm
Nuttige diepte	600 mm
Materiaaldikte	1 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

Wegklapbaar hoogteverstelapparaat met bankschroef Bankschroef-bekbreedte 120 mm	967565 120
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Parallelbankschroef Bekbreedte 120 mm	967100 120