

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G met lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 400/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte: 50, 75, 75, 125

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttige breedte	550 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Nuttige hoogte voor lades	325 mm
Diepte	650 mm
Nuttige hoogte	325 mm
Gewicht	48 kg

Hoogte	400 mm
Breedte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Aantal lades	4
Aantal deuren	0
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

Schroevenset voor GridLine werkbanken Type 1	927093 1
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
	927720 400

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades Hoogte  
400 mm

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10