

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G met lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 500/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927600 500/5
GTIN	4062406109967
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Aantal deuren	0

Nuttige hoogte	425 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Breedte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Diepte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte	550 mm
Gewicht	59 kg
Nuttige hoogte voor lades	425 mm
Aantal lades	5
Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	500 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

Schroevenset voor GridLine werkbanken Type 1	927093 1
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100

lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades Hoogte 500 mm	927720 500
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10