

**Weldonhouder, SK 40, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302425 6
GTIN	4062406110048
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	25 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Totale lengte L	143 mm
Reservespanschroef nr. 309900	6
Schroefdraad M	M16
Opname	SK 40
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 6 mm

309900 6