

**Weldonhouder, SK 50, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302435 10 |
| GTIN | 4062406110529 |
| Artikelklasse | 32A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Totale lengte L | 190 mm |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 10 |
| Buiten-Ø D | 35 mm |
| Schroefdraad M | M24 |
| Afkoppellengte A-maat | 63 mm |
| Span-Ø D ₁ | 10 mm |
| Opname | SK 50 |
| Norm | DIN 6359 |
| Opnamenorm | DIN 2080 |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Producttype | Weldonhouder |

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 10 mm

309900 10