

**Weldonhouder, SK 50, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302435 32
GTIN	4062406110574
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	72 mm
Schroefdraad M	M24
Span-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Totale lengte L	207 mm
Reservespanschroef nr. 309900	32
Opname	SK 50
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 32 mm

309900 32