

**Weldonhouder, SK 50, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302435 25
GTIN	4062406110567
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M24
Totale lengte L	207 mm
Reservespanschroef nr. 309900	25
Buiten-Ø D	65 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Opname	SK 50
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm

309900 25