

**Weldonhouder, SK 50, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302435 12
GTIN	4062406110536
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	190 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Schroefdraad M	M24
Buiten-Ø D	42 mm
Reservespanschroef nr. 309900	12
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Opname	SK 50
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm

309900 12