

**OZ-spantanghouder, SK 50, Spanbereik: 4-32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302477 4-32
GTIN	4062406110598
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kogelgelagerde dopmoer.

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in OZ-spantangen volgens ISO 10897.

**Accessoires:**

OZ-spantangen nr. 309540 – 309560, set nr. 309562 (type 462 E) voor gr. 2 – 25, haaksleutel nr. 628400.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	72 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	68/75
Totale lengte L	207 mm
Reserve-spanmoer nr. 309670	4 - 32
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Schroefdraad M	M24
Span-Ø D <sub>1</sub>	4-32 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	DIN 2080

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Producttype	Spantanghouder