

**Combi-freesopsteekdoorn, SK 50 A = 55, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302515 16
GTIN	4062406111083
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

Met meeneemring – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Totale lengte L	199 mm
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	17 mm
Schroefdraad M	M24
Reserve-meeneemring nr. 309870	16
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16

Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn