

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, 20×20G, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927720 900
GTIN	4062406111717
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let er bij het indelen met lades op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke lade-fronthoogtes.

Technische beschrijving

Aantal lades	0
Gewicht	23,6 kg
Aantal deuren	0
Nuttige hoogte	800 mm
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Nuttige breedte	550 mm

Diepte	650 mm
Hoogte	900 mm
Breedte	600 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing