

Opvangbak, Kast-/compartimentbreedte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	980096 1000
GTIN	4062406112486
Artikelklasse	91U

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkte opvangbak, vloeistofdicht gelast.

Norm:

Zugelassen nach WHG §19/StawaR.

T.b.v.:

GridLine kasten in de maten 1000 en 2000, en milieukasten nr. 980091; 980093.

Levering:

Inbouw in elke hoogte in een raster van 25 mm mogelijk. Speciaal ontwikkelde rails worden meegeleverd.

Technische beschrijving

Breedte	940 mm
Hoogte	60 mm
Inbouwhoogte	120 mm
Opvangvolume	20 l
Diepte	370 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaal	verzinkt
Producttype	Opvangbak

