

Garant**Meettaster kalibratiehulp, Kalibratiediameter: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	358975 25
GTIN	4062406113551
Artikelklasse	31E

Omschrijving**Uitvoering:**

- Zeer eenvoudige kalibratie van de 3D-meettaster.
- Volledige kalibratie van X-, Y- en Z-richting binnen enkele minuten.
- Bescherming tegen botsing en spindelschade dankzij veerpen.
- Zeer eenvoudige fixatie op de werktafel met magneetstatief.
- Zeer precieze en gelijkblijvende kalibratieresultaten.
- Carbon omhulsel garandeert schokbescherming, een hoogwaardig design en temperatuurbestendigheid.

Omschrijving:

- Met spindelpunt of geijkt gereedschap naar geveerde pen bewegen en deze vanaf de zijkant met een klemschroef arrêteren.
- Met meettaster op vastgezette pen meten.
- Pen eruit schroeven en diameterkalibratie in de geïntegreerde instelling \varnothing 25 mm uitvoeren.

Voordeel:

- Veerpen voorkomt spindelschade bij blokkeringen.
- Eenvoudig in het gebruik en enorme tijdsbesparing.
- Functioneert producentonafhankelijk.

- **Kalibratie in één bewerking en zonder extra hulpmiddelen zoals instellingen en eindmaten.**

Toepassing:

Voor kalibratie van de 3D-meettaster.

Levering:

Inclusief koffer met schuim, kalibratiehulp met magneetstatief, steekkop voor het verwijderen van de veerpen, T-sleutel voor het arrêteren of ontgrendelen van de vering.

Technische beschrijving

Hoogte	178 mm
Producttype	Taster