

Garant**ER-spantanghouder ultrakort, BT 40, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302875 25
GTIN	4062406114435
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. **Ultrakorte uitvoering met precisiespanmoer aan de binnenzijde.** Uitstekend geschikt voor krappe werkruimtes, hogere stabiliteit.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer (aan binnenzijde).

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309621.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 33 mm

Buiten-Ø D: 27 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	33 mm
Buiten-Ø D	27 mm

Sleutelwijdte SW	24 mm
Span-Ø D ₁	1-16 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308946 13
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309447 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308959 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309411 10
	309411 6

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm

ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309413 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309447 3
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309413 9
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spanmoer Voor ER 25	309580 25
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	308962 14

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308946 8
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 25	309617 25
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308962 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309409 8
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308960 7

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308941 14
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308941 15
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309411 12
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308946 6

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308941 10
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spanmoer High Speed Voor ER 25	309610 25
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308959 8
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309409 12
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309409 11
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308941 3
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309409 14
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 9 mm	309447 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308941 5
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309413 12
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308959 16
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309413 7
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309447 4,5

ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308941 16
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308959 12
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 25	309612 25
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309413 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308941 11
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309430 7
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309413 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309411 16