

**Garant****Slanke hydrohouder, HSK-A 63, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307531 10
GTIN	4062406114923
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

**Voordeel:**

- **Temperatuurbestendig dankzij volledig gesloten systeem, d.w.z. geen gesoldeerde drukkamers.**
- **Ideale dempingseigenschappen.**
- **Er kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.**

**Toepassing:**

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

**Waar gereduceerde storende contour vereist is.**

Voor boren, ruimen en frezen.

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Levering:**

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Reduceerhulzen nr. 302135 – 302165.

**Technische beschrijving**

L <sub>2</sub>	39 mm
----------------	-------

Afkoppellengte A-maat	85 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	20,1 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder