



Gladwalsgereedschap EG3T-3 universeel, Schachtopname type: S12



Bestelgegevens

Bestelnummer	291507 S12
GTIN	4060491018942
Artikelklasse	29F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.

Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1 \mu\text{m}$ mogelijk.

Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.

Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm^2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.

Voor het gebruik op langdraaimachines.

T.b.v.:

Ø-Bereik (aanbevolen): 5 mm – 50 mm

Opmerking:

- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.**
- **Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.**

Technische beschrijving

Punt-middenverplaatsing f	6 mm
Schacht-vierkant	12×12 mm
Rol-Ø	3 mm
maximale walskracht	0,6 kN

Schachtopname type	S12
Afkoppellengte L _A	110 mm
Snijrichting	links en rechts
Producttype	Gladwalsgereedschap