

Garant**Hoeklegbord, verzinkt, met paar draagbalken, Geschikt voor stellingaansluiting diepte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990370 500
GTIN	4062406115180
Artikelklasse	91I

Omschrijving**Uitvoering:**

3 Draagbalken voor inhangen in staanderframes/hoekstijl; het verzinkte hoeklegbord wordt op de draagbalken gelegd.

Toepassing:

Voor hoekverbindingen.

Kleur:

Draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Dikte	38 mm
Legbord breedte	975 mm
Legbord voorzijde (maat A)	636 mm
Legbord diepte (maat B)	970 mm
Legbord diepte	975 mm
Geschikt voor stellingaansluiting diepte	500 mm
Toepassingsgebied	Legbordstelling

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Legbord dikte	38 mm
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord