

Garant
Opname 90°, cilindrisch met IK kort, Type: 24

Bestelgegevens

Bestelnummer	239740 24
GTIN	4062406115753
Artikelklasse	23A

Omschrijving
Uitvoering:

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Opmerking:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6

geschikt voor Ø doorlopend gat: 26,21 - 32,2 mm

geschikt voor Ø blind gat: 30,21 - 40,2 mm

Totale lengte L: 142 mm

Nuttige lengte L₁: 84 mm

Schacht-Ø D_s h6: 25 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 25 Nm

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	84 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	25 Nm
geschikt voor Ø doorlopend gat	26,21 - 32,2 mm
geschikt voor Ø blind gat	30,21 - 40,2 mm
Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Totale lengte L	142 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname