

Garant
Opname 90°, cilindrisch met IK kort, Type: 29

Bestelgegevens

Bestelnummer	239740 29
GTIN	4062406115760
Artikelklasse	23A

Omschrijving
Uitvoering:

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht- \emptyset voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Opmerking:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6
geschikt voor \emptyset doorlopend gat: 32,21 - 50 mm

geschikt voor \emptyset blind gat: 40,21 - 50 mm

Totale lengte L: 146 mm

Nuttige lengte L₁: 82,5 mm

Schacht- \emptyset D_s h6: 32 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 35 Nm

Technische beschrijving

geschikt voor \emptyset doorlopend gat	32,21 - 50 mm
geschikt voor \emptyset blind gat	40,21 - 50 mm
Schacht- \emptyset D _s h6	32 mm
Nuttige lengte L ₁	82,5 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	35 Nm
Totale lengte L	146 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname