

Waldmann **TAMETO verlichtingsunit, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928608 2000
GTIN	4013330060718
Artikelklasse	93L

Omschrijving**Uitvoering:**

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie op de schakelaar nr. 928470 ON/OFF of 928460 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K.

Dit armatuur bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden vervangen. Led-verlichtingsunit met behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium en zwarte kunststof. Antiverblinding via conische prisma-afdekking PMMA. De verlichtingsunit is traploos dimbaar en dankzij de gesloten constructie beschermd tegen verontreinigingen. Aansluiting via industrieel aansluitsysteem voor een eenvoudige seriebekabeling.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055, 928056, 972086 en 972087.

Technische beschrijving

Lengte	1920 mm
Gewicht	6 kg
Niet-verblindend en zonder flikkering	ja
Led-technologie	ja
Lichtstroom	3700 lm
Lichtelement diepte	167 mm

Wattage	40 W
Lichtelement lengte	1490 mm
geschikt voor type	2000 mm
Diepte	187 mm
traploos dimbaar	ja
Kleurtemperatuur	4000 K
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Aan/uit-schakelaar	ja
IP-klasse	IP 20
Materiaaldikte	1 mm
Producttype	Opbouwlamp