

Waldmann **Lamp met stangconstructie PARA.MI, Type: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928660 8
GTIN	2050002019027
Artikelklasse	93L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige en onderhoudsvrije led-technologie met 108 lichtdiodes. Met bedieningstoets in de lichtkop en instelbare automatische uitschakeling. Traploos dimbaar. Kleurtemperatuur warmwit met ca. 3000 K.

De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het aansluitmateriaal (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

**Levering:**

Inclusief tafelklem. Klembereik 0 – 70 mm. 3,0 m aansluitkabel met netstekker.

**Kleur:**

Zilvergrijs

**Technische beschrijving**

Lichtkleur	warmwit K
Lichtbron	LED
Aansluitkabel lengte	3 m
Lamp hoogte	11,5 mm

Energievoorziening	Netvoeding
Aantal led's	108
Lamp breedte	117 mm
Lamp lengte	101 mm
Wattage	7 W
Verlichting dimbaar	ja
Lampen vervangbaar	nee
Nominale spanning	250 V
Kleurtemperatuur	3000 K
Totale hoogte	1070 mm
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	C
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting