

**Garant****Led-lamp met stangconstructie, Type: 14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928650 14
GTIN	4062406193478
Artikelklasse	9GH

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uiterst energie-efficiënte en tegelijkertijd lichtsterke lamp met stangconstructie met onderhoudsvrije led-technologie met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Dimbaar via bedieningstoets in de lichtkop tot 30%, met geheugenfunctie.

Stangconstructie van de lamp van geëloxeerd aluminium. Lichtkop van ABS. Stangconstructie met 3D-kopscharnier.

Bereik 3D-statiefarm 820 mm.

Kleurtemperatuur neutraalwit 5.000 K.

De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

**Levering:**

Inclusief tafelklem (klembereik 0 – 70 mm). 3,0 m aansluitkabel met Euro-stekker.

**Technische beschrijving**

Energievoorziening	Netvoeding
Wattage	16 W
Uitsteeklengte draagarm	830 mm
Lichtkleur	neutraalwit K
Lamp breedte	80 mm

Lamp lengte	360 mm
Aantal led's	24
Lamp hoogte	22,5 mm
Lampen vervangbaar	nee
Nominale spanning	250 V
Kleurtemperatuur	5000 K
Totale hoogte	1070 mm
Stekkertype ingang	C
Aan/uit-schakelaar	ja
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting