

bimos

Zit-stahulp – ESD, PU-schuim, met rollen, Type: ESD**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

5-armige aluminium kruisvoet (Ø 600 mm). Met **gasdrukveer** traploos in hoogte verstelbaar. Zitting van SoftTouch PU-schuim met golfprofiel. **Zacht zitten met grip**, golfprofiel maakt luchtcirculatie mogelijk (klimaatcomfort). **Ergonomische rugsteun** (hoogte 190mm) ondersteunt een goede zithouding. PU-schuim, zacht, comfortabel, afwasbaar.

Toepassing:

Ideale combinatie van staan en zitten. Voor zit- of stawerkplekken of een combinatie daarvan. Werkkruk uitvoering met wielen voor harde vloeren.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Technische beschrijving

Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Kruisvoet-Ø	580 mm
Hoogteverstelling uitvoering	gasveer

Zittingbreedte	340 mm
Kleur zittingmateriaal	zwart
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde, zachte wielen voor harde vloeren
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Rugleuning hoogte	190 mm
Zittingdiepte	300 mm
Norm	DIN 68877; geleidbaarheid volgens DIN 61340-5-1
Materiaal kruisvoet	Aluminium, gepolijst
met rugleuning	ja
Kruisvoet uitvoering	Wielset
Materiaal zitting	PU-schuim
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	450 - 650 mm
Producttype	ESD-stahulp

Accessoires

ESD-wielen(1 set = 5 stuks)	963189
-----------------------------	--------