

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1000/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922594 1000/2
GTIN	4062406214647
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	950 mm
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Aantal lades	2
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkblad dikte	50 mm
Serie	vario
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Gewicht	99 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1000 mm	926081 1000