

Garant**Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone, Torx®-profiel: TX20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675155 TX20
GTIN	4062406119065
Artikelklasse	61F

Omschrijving**Uitvoering:**

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Met torsiezone, **taaihard**. De torsiezone vermindert de krachtpieken tijdens het schroeven. Hierdoor wordt het schroefprofiel ontzien en is een langere standtijd mogelijk (behalve maat TX40).

Toepassing:

voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, **taaihard**.

Technische beschrijving

totale lengte	25 mm
Torx®-profiel	TX20
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Bit-gereedschap

