

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 40/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 1906..
ISO-code houder	PCKNR/L 4040S19
Koplengte L ₁	45 mm
Set verende stiften	259047 1
Onderlegplaat	259031 17
Kniehefboom	259015 1
Totale lengte L	250 mm
Plaatafmeting	19 mm
Verenset	259044 1
Schachtgrootte	40 mm
Functiebreedte L ₄	50 mm
Kniehefboomschroef	259018 1
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 7	259044 7
Onderlegplaat Type 36	259031 36
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Verende stiften, set10-delig Type 1	259047 1
Verenset10-delig Type 1	259044 1
Onderlegplaat Type 16	259031 16
Kniehefboomschroef Type 1	259018 1
Kniehefboom Type 13	259015 13
Kniehefboom Type 1	259015 1