

Garant GRIDLINE

**Hoekmodule met Eterlux-blad licht, Werkblad lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920104 1000
GTIN	4062406119607
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoekwerkplek voor Workstation. Eenvoudige uitvoering met bevestigingshoeken van plaatstaal, in hoogte verstelbare steunvoet, draagvermogen **150 kg**. Handmatig in hoogte verstelbaar.

**T.b.v.:**

Workstation mLevel.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016 (niet configureerbaar), **zij- en achterwanden** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Werkblad diepte	1000 mm
Materiaal werkblad	Multiplex-kern met Eterlux-toplaag
Werkblad lengte	1000 mm
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs
Gewicht	32 kg
Laagdikte	2,7 mm

Uitlopend op bladdiepte	800 mm
Breedte	1000 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	nee
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	700 - 1000 mm
Werkblad dikte	40 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Hoogteverstelling traploos	nee
Serie	Workstation
Diepte	800 mm
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek	700-1000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	150 kg
Uitvoering hoogteverstelling	mechanisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hoekwerkplek