

**Graveerfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: F0313****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546910 F0313
GTIN	4045197724281
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX – stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftrezen met schacht-Ø 3 mm. **Vorm boogvormig, ronde top (RBF).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vorm	F0313
Vertanding afkorting	Z7
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertandingstype	kruisvertand
Vormbeschrijving	Ronde top
Kop-Ø	3 mm
Totale lengte	38 mm
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	14 mm
Serie	Vertanding Z7

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		