

Garant**Diamantslijpstiften hardgesoldeerd D427, D, Type: ZY0620****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552750 ZY0620
GTIN	4045197724540
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen halffabricaat delen met **diamantbezetting** in de **vacuümhardsoldeermethode**.

Voordeel:

- **Grotere slijpcapaciteit vergeleken met galvanisch gebonden slijpstiften dankzij ver uitstekende korrel (ca. 70% van de slijpkorrel steekt uit de binding) en sterkere binding.**
- **De open structuur en grove korrel D427 reduceren de slijptemperatuur en beperken de neiging om vol te lopen tot een minimum.**

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of CNC-slijpmachines voor **grove slijpwerkzaamheden** met grote materiaalafname. **Kanten, contourfrezen** van composiet (CFK/GFK), fiberglas, grafiet, Honeycomb.

Opmerking:

Andere korrelgroottes, speciale vormen of slijpstiften met inwendige koeling voor stationair gebruik zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Kop-Ø	6 mm
Vormbeschrijving	Cilinder
Totale lengte	60 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Slijpstift

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Kunststof, GFK	geschikt	15-20 m/s	
Steen	geschikt	15-20 m/s	
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		