



Accu-reciprozaag, Type: M12CHZ2



Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 078219 M12CHZ2 |
| GTIN | 4002395006632 |
| Artikelklasse | 03L |

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee compacte accu-reciprozaag voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen.

- **Elektronica voor traploze slagregeling en overbelastingsbeveiliging.**
- **Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.**

Met **krachtige, borstelloze POWERSTATE™-motor.**

Levering:

Inclusief transportkoffer / -tas, 2 accu's, snellader en zaagblad.

Opmerking:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders onder nr. 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Bijzonderheid | FIXTEC, LED |
| Accuspanning | 12 V |
| Maximale vibratie volgens EN | 6,5 m/s ² |
| Accucapaciteit | 2 Ah |
| Aantal pendelbewegingen | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Slaglengte | 16 mm |

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fabrikantnummer | M12CHZ-202X |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V |
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| Aantal inbegrepen accu's | 2 |
| Accutype | Lithium-ion |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Producttype | Zaag |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------------|----------------|
| Acculader Type M1218C | 073840 M1218C |
| Acculader Type M1218FC | 073840 M1218FC |
| Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922EHM | 588600 922EHM |
| Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1122EF | 588600 1122EF |
| Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922EF | 588600 922EF |
| Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1122BF | 588600 1122BF |
| Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922BF | 588600 922BF |
| Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1155CHM | 588600 1155CHM |
| Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12 | 073814 MB12 |