



## Rechte slijper, Type: 722319



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077261 722319
GTIN	4014586879444
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Uiterst handzame rechte slijper.**
- **Rustige loop dankzij meervoudig gelagerde spindel.**
- **Motor met groot vermogen en grote trekkracht.**
- **Dankzij toerentalregeling uitstekend geschikt voor edelstaalbewerking en voor slijpen en polijsten.**
- **Geschikt voor slijpstiften en hardmetalen frezen.**
- **Krachtige rechte slijper met lange spindelhal.**

#### Levering:

Inclusief spantang  $\varnothing$  6 mm, 2 spansleutels SW13 en SW17.

#### Opmerking:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een  $\varnothing$  van 12 mm.

### Technische beschrijving

Wattage	750 W
Fabrikantnummer	GSZ8-280PEL
Kabellengte	4 m
Gewicht	1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Elektronische toerentalkeuze	ja
Toerentalbereik	8500 - 28000 min <sup>-1</sup>
maximale spantang-Ø	6 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Rechte slijper

---

## Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	077268 6
--	----------