

**Mahr****Digitale zwenktaster, tastarmlengte 41,2 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø: 0,25/43mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	436505 0,25/43
GTIN	4059192013516
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale zwenktaster met digitale en analoge weergave, **1/1000-aflezing**.

**Meetmodi:** Normaal / MIN / MAX / MAX-MIN. Invoeren van correctiefactor mogelijk.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, spantap Ø8mm, meettastersleutel, HM-meettaster Ø 2 mm.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498951. Reservetasters zie nr. 436210; 436240.

**Technische beschrijving**

Meetwaarde-omkeerbereik $f_u$	7 $\mu\text{m}$
Afwijkingsmarge $f_e$	10 $\mu\text{m}$

Meetbereik in elke richting	0,25 mm
Meetkracht	0,07 N
Behuizing-Ø	43 mm
Zwenkbereik	2×100 graden
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Lengte tastarm	41,2 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Zwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
Kalibratie Zwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
HM-taster, tastarmlengte 36,5 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436240 2
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2
HM-taster, tastarmlengte 12,5 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436210 2
Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2

