



Griptang PLUS met verstelbare onderbek, Totale lengte: 275mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	708901 275
GTIN	3662424019852
Artikelklasse	73R

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig en veilig te bedienen. Moeiteloos en snel openen met **lossingsschakelaar** aan onderste handgreep. Met groot spanbereik en grote spandiepte, 5-voudige snelle verstelling en bovendien fijninstelling. Onderbek diep uitgebogen voor het spannen van U- en hoekprofielen, pijpen, etc. Getande grijpbekken en zeer stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Voor het veilig vastzetten van profielen, vlak materiaal en pijpen. Spandruk instelbaar tot 10.000 N.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-molybdeen-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Beklengte	80 mm
Spanwijdte hoekmateriaal	70 mm
Spanwijdte rond materiaal	135 mm
totale lengte	275 mm
Producttype	Griptang