

 Mahr

Digitale beugelschroefmaat Met schuifspindel, i-wi, Meetbereik: 0-25mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 421605 0-25 |
| GTIN | 4059192058845 |
| Artikelklasse | 43A |

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve beugelschroefmaat met **10 mm grote cijfers** op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevroren van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en gepolijst. Hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele **tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen** herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Omschrijving:

- **Spindelspoed van 5 mm per omwenteling verkort de versteltijd.**
- **Niet-roterende spindel spaart de te meten oppervlakken.**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------------------|
| Meetbereik | 0 - 25 mm |
| Cijferhoogte LCD-weergave | 10 mm |
| Spoed van de spindel | 5 mm |
| Maximale afwijking | 2 µm |
| Aflezing | 0,001 mm |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Aflezing | 0,00005 inch |
| Spindel-Ø | 6,5 mm |
| Kalibratie | B1 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |
| IP-klasse | IP 65 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Draadloze toepassing | Software van producent |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem |
| Meettechniek | Digitaal |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Beugelschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm | 022010 100 |
| KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm | 022000 25 |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK | 498912 STICK |
|---|--------------|