



Set vijlen met tweecomponenten-handvat, 5-delig in roltas, Kap 1, Lengte zonder arend: 200mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 517419 200 |
| GTIN | 4062406122294 |
| Artikelklasse | 52A |

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Om de vijlen te beschermen, zijn de sets overzichtelijk opgeborgen in **stevige nylon roltassen**. Beschermde vijlen kunnen niet vuil worden en de kap wordt niet beschadigd; dit garandeert een gelijkblijvende grote materiaalafname, gladde vijlvlakken en een hogere standtijd.

Kap 1 = halfzoet.

Met ergonomische 2-componenten kunststof handvatten.

Toepassing:

Kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Levering:

5-Delige vijlenset met telkens een **blokvijl, driekante, vierkante, halfronde en ronde vijl**.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|----------|
| Lengte zonder arend | 200 mm |
| Productnaamattribuut | Kap 1 |
| Kap | 1 |
| Norm | DIN 7261 |

| | |
|---------------|----------------|
| Aantal vijlen | 5 |
| Producttype | Werkplaatsvijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |