

Garant**Slijpkaphouder, Kop-Ø, koplengte vorm: 1632L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553100 1632L
GTIN	4062406123895
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht.

Toepassing:

Voornamelijk in de gereedschapsmakerij voor finish-werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Slijpkappen nr. 553035 – 553328.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	30000 min ⁻¹
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	16 mm
Koplengte	32 mm
Producttype	Slijpkaphouder