

**3M****Grofreinigingsschijf met schacht (SiC), XT-ZS, Schijf-Ø: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555930 75
GTIN	4054596605817
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.

**Kantstabiël, extreem grote afnamecapaciteit en hoge standtijd.** Ideaal voor het verwijderen van walshuid.

**Toepassing:**

**Radiale toepassing** op flexibele assen en rechte slijpers. voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

**Technische beschrijving**

Schijfbreedte	15 mm
Schijf-Ø	75 mm
Aanbevolen toerental	8000 min <sup>-1</sup>
Dikte	15 mm
Schacht-Ø	6 mm

Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Hardheidsgraad	zeer hard
Fijnheidsgraad	extra grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	XT-ZS
Producttype	Grof reinigingsvlies

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1	556380 1
Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1-2	556380 1-2