

**3M****Grofreinigingsschijf (SiC), XT-DC, Schijf-Ø: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555934 100
GTIN	68410001133692
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.

**Kantstabil, extreem grote afnamecapaciteit en hoge standtijd.** Ideaal voor het verwijderen van walshuid.

**Toepassing:**

**radiale toepassing** op flexibele assen en rechte slijpers. voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	100 mm
Boring-Ø	13 mm
Aanbevolen toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Dikte	15 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Hardheidsgraad	zeer hard
Fijnheidsgraad	extra grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	XT-DC
Producttype	Grof reinigingsvlies

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1	556380 1
Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1-2	556380 1-2